



Incubatore da laboratorio a ventilazione forzata MMM

Anche nella versione più economica degli incubatori MMM le precisioni di temperatura e l'omogeneità all'interno della camera è proverbiale. Bassi consumi e facile uso. Un foglio di alluminio circonda l'eccellente strato di lana roccia coibentante, permettendo consumi di energia economici e basse dispersioni di calore.

Volume

Camere disponibili
22, 55, 111, 222, 404, 707 litri

Temperature di lavoro:

5 °C sopra ambiente fino a 99,9 °C

Interni

acciaio inox mat. No. 1.4301 (AISI 304)



IVCell 55 standard MMM

Tecnologia al massimo anche in versione standard

Per il migliore controllo della temperatura all'interno della camera, la gestione avviene con microprocessore di controllo



Gestione con microprocessore fuzzy logic

"Fuzzy Logic". Viene garantita così la migliore salita in temperatura e la migliore precisione.

L'RS 232 di serie permette l'invio dei dati a un PC tramite il software opzionale "Warm-Comm".

Il timer gestito dal microprocessore è in grado di gestire tempi determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa

classe, l'avvio ritardato.

La classe di sicurezza 3.1, consente all'incubatore di continuare a funzionare, alla temperatura prescelta. L'allarme oltre all'obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico.

Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità con test di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.

Accessori di serie

- * Gestione a microprocessore
- * 3 cicli memorizzabili (ciclo=avvio ritardato + avvio + timer o infinito + off etc.)
- * 255 cicli ripetibili
- * Interfaccia RS 232
- * Timer 99h59min + infinito
- * Avvio ritardato (partenza tra "x" ore)
- * Allarme acustici e visivi
- * Classe di sicurezza 2
- * Controllo manuale camino uscita aria
- * Display LED
- * Tasti a membrana
- * 2 vassoi
- * Allarmi di minima e massima temp.
- * Apertura di emergenza porta
- * Intervallo di stampa regolabile
- * Ventilazione regolabile 50 - 100%

Opzioni

- Presa interna
- Fori dia. 25, 50, 100 mm (100mm no 22 lt)
- Serratura (no 22lt)
- Apertura porta a destra (no 707lt)
- PT 100 separata
- 300°C
- Filtro Hepa su ingresso aria
- Altro a richiesta

Caratteristiche tecniche IVCell MMM

Interni acciaio inox No. 1.4301

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| IVCell | 22 | 55 | 111 | 222 | 404 | 707 |
| volume in lt | 22 | 55 | 111 | 222 | 404 | 707 |

Caratteristiche interne

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| larghezza mm | 240 | 400 | 540 | 540 | 540 | 940 |
| profondità mm | 320 | 390 | 390 | 540 | 540 | 540 |
| altezza mm | 295 | 350 | 530 | 760 | 1410 | 1410 |
| Nr. max vassoi | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | 19 |
| Vassoi inclusi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carico massimo per vassoio kg | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| Carico max per stufa kg | 30 | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 |
| Nr. porte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| larghezza mm | 406 | 620 | 760 | 760 | 760 | 1160 |
| profondità mm | 604 | 640 | 640 | 790 | 790 | 790 |
| altezza (inclusi piedini o ruote) mm | 580p | 680p | 860p | 1100p | 1910r | 1910r |
| Peso netto unità kg | 31 | 55 | 75 | 100 | 150 | 215 |
| Peso lordo kg | 36 | 61 | 84 | 117 | 165 | 233 |

Temperature di lavoro

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| da 5 °C sopra ambiente a °C | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|

Accuratezza temperatura secondo la DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro 37 °C , porta e flap chiusi:

| | | | | | | |
|---|-----|------|------|------|------|------|
| deviazione nello spazio ca.(±)% temperatura raggiunta | 0,4 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,8 | <1,5 |
| variazione nel tempo ca. ± °C | 0,1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Emissione di calore a 37 °C W | 70 | 80 | 95 | 95 | 115 | 135 |
| Ricambi d'aria a 37 °C ca/ora | 45 | 45 | 49 | 24 | 18 | 12 |

Tensione V - 50/60 hz 230 /115



IVCell 55 standard MMM



IVCell 404 standard MMM



IVCell 707 standard MMM